

应用

- 自来水厂
 - 污水厂
 - 水池
 - 渠道
- 水利设施
 - 贮液罐
 - 防洪监测

特性

- 气泡抑制系统
- 标定便捷、校验快速
- 小容量取样腔
- 低维护、防故障安全设计
- 读数精确
- 主机和探头一体式设计,性价比高



特性


HF公司结合30年光学测量技术经验研制Micro TOL浊度计,其设计符合EPA(美国环保署)规定和ISO7027标准。其特点是: 标定便捷、校验快速、低维护, 防故障的安全设计可确保浊度计读数精确性, 气泡抑制系统和数据采集软件系统方便记录和存储多台浊度计的数据。MICRO TOL配有连续性蒸汽清洗系统, 仪器的下部配有可更换的干燥剂, 仪器内部的风扇使采样管外的空气保持干燥流通。MICRO TOL不断地对干燥剂的条件进行测试, 当干燥剂要更换时, LCD显示屏在下限的位置上显示DESC, 需要更换。

特性


测量范围	0~1000NTU
准确度	40NTU以下为读数的±2%或±0.02NTU, 40NTU以上为读数的±5%
最大分辨率	可选最高0.0001NTU
响应时间	1-20秒(0-1000NTU范围)
显示	多行液晶显示
可编程警报和模拟输出	继电器2A@240VAC和4-20mADC
通讯口	双向RS-485(可选)
最大水压	414kPa
流量	0.006m³/h~0.06m³/h(100ml/min~1000ml/min)

操作温度范围	0℃~50℃
取样温度范围	0℃~50℃
电源电压	90-250VAC, 47-63Hz
电源功率	80VA
绝缘率	双面绝缘,污染级别为2,超载级为2
环境条件	不建议用于: ①户外 ②海拔2000米以上 ③RH高于95%(非浓缩型)
防护等级	IP66/NEMA4X
认证	USEPA,ISO7027,CE Approved,ETL Listed to UL3111-1和 ETL认证CSA22.0 No.1010-1-92

规格尺寸、探头安装方式




接线



选型指南

代 码	描 述
2 0 0 5 3	TOL2,白光,0~1000NTU,背光显示,RS485/Modbus协议
2 0 0 5 4	TOL2,红光,0~1000NTU,背光显示,RS485/Modbus协议
2 0 0 5 5	TOL3,白光,0~100 NTU,超声波自动清洗,背光显示,RS485/Modbus协议
2 0 0 5 6	TOL3,红光,0~100 NTU,超声波自动清洗,背光显示,RS485/Modbus协议
2 0 0 6 3	TOL4,白光,0~1000NTU,超声波自动清洗,背光显示,RS485/Modbus协议
2 0 0 6 4	TOL4,红光,0~1000NTU,超声波自动清洗,背光显示,RS485/Modbus协议
标准配置: TOL20053	



超声波自动清洗系统

水质检测产品系列

美国HF公司

TOL 经济型浊度计

Micro-1000 实验室浊度计

Micro TPW 便携式浊度计

CLX 在线余氯(总氯)分析仪

美国赛力

SL-2000 超声波液位计

Micro-100 实验室浊度计

DRT-15CE 便携式浊度计

Micro200 SCM 游动电流仪

特约经销商: